



## Wiertła do wiertarek udarowych z płytkami z węglików spiekanych EXPERT „7X” SDS-plus, Ø×długość całk.: 6X115mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	789058 6X115
GTIN	4059952531441
Klasa artykułu	76K

### Opis

#### Wykonanie:

4-ostrzowa głowica VHM. Kształt ostrzy umożliwia wysoką wydajność wiercenia, długą trwałość i małe zużycie. Nie haczy się w betonie zbrojonym.

#### Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i cegle, z wysokim komfortem pracy. Bardzo spokojna praca, duża dokładność kołowego kształtu otworów. **Linia śrubowa 2+2** zapewnia szybkie odprowadzanie zwiercin, małe drgania i dużą stabilność. Wysoki komfort pracy i małe obciążenie obrabiarki.

chwyt: SDS Plus

długość linii śrubowej: 50 mm

### Opis techniczny

długość linii śrubowej	50 mm
Liczba ostrzy Z	4
Ø	6 mm
długość całkowita	115 mm
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie z udarem / bez udaru	Wiercenie z udarem
chwyt	SDS Plus
Rodzaj produktu	Wiertła do kamienia

