

Rama typu S610-M18-U, głębokości 1100 mm, Wysokość: 5000mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	991322 5000
GTIN	4058255104321
Klasa artykułu	960

Opis**Wykonanie:**

Profile ram z usztywnieniem kratownicą. Masywne płyty podstawy przenoszą obciążenia na podłogę. Dostawa wraz z 4 kotwami podłogowymi i 2 podkładkami 2 mm na ramę.

Opis:**Wymiary montażowe:****Długość całkowita regału:**

Do ramy stojaka S610-M18-U: długość nominalna + liczba stojaków \times 86 mm.

Pasuje do:

Regały paletowe od roku produkcji 08/2018.

Powłoka lakiernicza:

Zbliżone do RAL 5017, niebieski morski, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Wymagany udźwig pola regału określa typ ramy. Patrz tabela obciążeń.

Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.

Do regałów do daty produkcji 5/2022 rygle można stosować tylko w ramach wymiany w razie uszkodzenia. W razie zmiany regału, np. przy montażu dodatkowych poziomów rygli, konieczne jest ponowne obliczenie wg DIN EN 15512:2020.

Opis techniczny

Zakres zastosowania	Regały paletowe
głębokość	1100 mm
typ kształtownika ramy	S610-M18-U
wysokość	5000 mm
Atrybut nazwy produktu	głębokości 1100 mm
Rodzaj produktu	Ramy