



## Ogrodniczki ochronne dla spawacza Splash, ciemny antracyt / szary, rozmiar odzieżowy DE: 48



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	091507 48
GTIN	4057121030894
Klasa artykułu	09S

### Opis

#### Wykonanie:

Wysokiej jakości ochrona dla spawacza, w nowoczesnym, dwukolorowym wykonaniu. Stała i optymalna ochrona przed płomieniami przy pracach spawalniczych. Komfort noszenia przy jednoczesnym wysokim stopniu ochrony. Dobre odwzorowanie kolorów dzięki farbowaniu błękitem indantrenowym RS. Ciężka, wysokiej jakości tkanina 525 g/m<sup>2</sup> szczególnie dobrze nadaje się do prac spawalniczych. Stała ochrona przed płomieniami – nawet po 100 praniach zgodnie z EN ISO 15797.

Ogrodniczki z serii odzieży Splash.

- **Szelki z materiału ze stretchem, z regulacją długości.**
- **Pasek regulowany na szerokość.**
- **Zintegrowane kieszenie na kolanach.**

#### Norma:

- **EN ISO 11611, Klasa 2, A1, A2**
- **EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1**

#### wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.

Na zamówienie dostarczane w innych kolorach. Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu.

Ogrodniczki ochronne dla spawacza, z paskiem w kolorze **ciemny antracyt / szary** o gramaturze **330 g/m<sup>2</sup>** z certyfikatem wg **EN 11611, klasa 1** pod **nr 091487**.

odzież wg: DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą

## Opis techniczny

Rozmiar odzieżowy DE	48
skład tkaniny	100% bawełny
gramatura materiału / gęstość tkaniny	525 g/m <sup>2</sup>
pranie	Nadaje się do prania przemysłowego
odzież wg	DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą
odzież wg	DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą
kolor	ciemny antracyt / szary
Rodzaj produktu	Spodnie ochronne dla spawacza