



Latarka kieszonkowa diodowa (LED) z akumulatorem, Typ: 170



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081364 170
GTIN	4062406942595
Klasa artykułu	02A

Opis

Wykonanie:

Mocne latarki kieszonkowe, diodowe (LED) z możliwością wielokrotnego ładowania, z eloksalowanego aluminium. **2-stopniowy obwód** z dodatkową **funkcją Boost** zapewnia **doskonałą moc światła** do wszystkich zastosowań. Funkcja ogniskowania jedną ręką umożliwia szybką i łatwą regulację stożka świetlnego.

- **Monitorowanie ładowania i rozładowania za pomocą kolorowej diody LED w przełączniku.**
- **Długi czas pracy ze stałą mocą światła.**
- **Gniazdo ładowania USB-C.**
- **Zabezpieczenie przed stoczeniem się.**
- **Głowica lampy z funkcją ogniskowania.**

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie kabel USB-C do ładowania i akumulator. Z pętlą na dłoń.

wskazówka:

Pasujące akumulatory zapasowe można znaleźć pod nr. 081365

Opis techniczny

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
długość całkowita	164 - 176 mm
pojemność akumulatora	2,9 Ah

Wartość CRI	>80
Strumień światła	500 lm
czas świecenia	2 h
masa	160 g
czas świecenia na stopniu 2	4,5 h
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Ø główki	32 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	1
wymienny akumulator	tak
Czas świecenia w trybie Boost	30 s
Funkcja latarki	Ognisko
Napięcie akumulatorów	3,7 V
Strumień świetlny ze wzmocnieniem	900 lm
Źródło światła	Lampki LED
stopień ochrony IP	IP 54
strumień światła, stopień 2	200 lm
Rodzaj produktu	Latarka

Akcesoria

Akumulatory zapasowe 18650

081365 18650