



## Latarka kieszonkowa diodowa (LED) z akumulatorem, Typ: 130



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 081362 130    |
| GTIN             | 4062406942571 |
| Klasa artykułu   | 02A           |

### Opis

#### Wykonanie:

Mocne latarki kieszonkowe, diodowe (LED) z możliwością wielokrotnego ładowania, z eloksalowanego aluminium. **2-stopniowy obwód** z dodatkową **funkcją Boost** zapewnia **doskonałą moc światła** do wszystkich zastosowań. Funkcja ogniskowania jedną ręką umożliwia szybką i łatwą regulację stożka świetlnego.

- **Monitorowanie ładowania i rozładowania za pomocą kolorowej diody LED w przełączniku.**
- **Długi czas pracy ze stałą mocą światła.**
- **Gniazdo ładowania USB-C.**
- **Zabezpieczenie przed stoczeniem się.**
- **Głowica lampy z funkcją ogniskowania.**

#### Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

#### w dostawie::

W komplecie kabel USB-C do ładowania i akumulator. Z pętlą na dłoń.

#### wskazówka:

Pasujące akumulatory zapasowe można znaleźć pod nr. 081365

### Opis techniczny

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| czas świecenia     | 1 h          |
| stopień ochrony IP | IP 54        |
| długość całkowita  | 118 - 130 mm |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Strumień światła                  | 300 lm             |
| masa                              | 70 g               |
| Liczba dołączonych akumulatorów   | 1                  |
| pojemność akumulatora             | 0,9 Ah             |
| zasilanie energią                 | Zasilanie sieciowe |
| strumień światła, stopień 2       | 100 lm             |
| wymienny akumulator               | tak                |
| Napięcie akumulatorów             | 3,7 V              |
| Funkcja latarki                   | Ognisko            |
| rodzaj akumulatora                | litowo-jonowy      |
| Ø główki                          | 26 mm              |
| Strumień świetlny ze wzmocnieniem | 450 lm             |
| czas świecenia na stopniu 2       | 2,5 h              |
| Źródło światła                    | Lampki LED         |
| Wartość CRI                       | >80                |
| Czas świecenia w trybie Boost     | 30 s               |
| Rodzaj produktu                   | Latarka            |

## Akcesoria

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Akumulatory zapasowe 14500 | 081365 14500 |
|----------------------------|--------------|