



Latarka „długopisowa” LED z akumulatorem, Typ: 120



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081360 120
GTIN	4062406942557
Klasa artykułu	02A

Opis

Wykonanie:

Mocne latarki kieszonkowe, diodowe (LED) z możliwością wielokrotnego ładowania, z eloksalowanego aluminium. **2-stopniowy obwód** z dodatkową **funkcją Boost** zapewnia **doskonałą moc światła** do wszystkich zastosowań. Funkcja ogniskowania jedną ręką umożliwia szybką i łatwą regulację stożka świetlnego.

- **Monitorowanie ładowania i rozładowania za pomocą kolorowej diody LED w przełączniku.**
- **Długi czas pracy ze stałą mocą światła.**
- **Gniazdo ładowania USB-C.**
- **Zabezpieczenie przed stoczeniem się.**
- **Głowica lampy z funkcją ogniskowania.**

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie kabel USB do ładowania i akumulator. Z pętlą na dłoń.

stopień ochrony IP: IP 54

Funkcja latarki: Ognisko

Strumień światła: 80 lm

strumień światła, stopień 2: 30 lm

Strumień świetlny ze wzmocnieniem: 130 lm

czas świecenia: 1 h

czas świecenia na stopniu 2: 3 h

Czas świecenia w trybie Boost: 30 s

Opis techniczny

rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Strumień świetlny ze wzmocnieniem	130 lm
Czas świecenia w trybie Boost	30 s
wymienny akumulator	nie
Ø główki	18 mm
czas świecenia	1 h
pojemność akumulatora	0,32 Ah
stopień ochrony IP	IP 54
czas świecenia na stopniu 2	3 h
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Źródło światła	Lampki LED
masa	29,5 g
długość całkowita	112 - 120 mm
Napięcie akumulatorów	3,7 V
Strumień światła	80 lm
Funkcja latarki	Ognisko
Liczba dołączonych akumulatorów	1
strumień światła, stopień 2	30 lm
Wartość CRI	>80
Rodzaj produktu	Latarka

Akcesoria

Akumulatory zapasowe 10440

081365 10440