



## Latarka kieszonkowa diodowa (LED) z akumulatorem, Typ: 150



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081363 150
GTIN	4062406942588
Klasa artykułu	02A

### Opis

#### Wykonanie:

Mocne latarki kieszonkowe, diodowe (LED) z możliwością wielokrotnego ładowania, z eloksalowanego aluminium. **2-stopniowy obwód** z dodatkową **funkcją Boost** zapewnia **doskonałą moc światła** do wszystkich zastosowań. Funkcja ogniskowania jedną ręką umożliwia szybką i łatwą regulację stożka świetlnego.

- **Monitorowanie ładowania i rozładowania za pomocą kolorowej diody LED w przełączniku.**
- **Długi czas pracy ze stałą mocą światła.**
- **Gniazdo ładowania USB-C.**
- **Zabezpieczenie przed stoczeniem się.**
- **Głowica lampy z funkcją ogniskowania.**

#### Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

#### w dostawie::

W komplecie kabel USB do ładowania i akumulator. Z pętlą na dłoń.

stopień ochrony IP: IP 54

Funkcja latarki: Ognisko

Strumień światła: 400 lm

strumień światła, stopień 2: 140 lm

Strumień świetlny ze wzmocnieniem: 700 lm

czas świecenia: 1,5 h

czas świecenia na stopniu 2: 5 h

Czas świecenia w trybie Boost: 30 s

### Opis techniczny

strumień światła, stopień 2	140 lm
stopień ochrony IP	IP 54
Ø główki	28 mm
długość całkowita	144 - 154 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
pojemność akumulatora	1,6 Ah
wymienny akumulator	nie
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	1
Strumień światła	400 lm
Funkcja latarki	Ognisko
czas świecenia na stopniu 2	5 h
Napięcie akumulatorów	3,7 V
Wartość CRI	>80
czas świecenia	1,5 h
Źródło światła	Lampki LED
Czas świecenia w trybie Boost	30 s
masa	95 g
Strumień świetlny ze wzmocnieniem	700 lm
Rodzaj produktu	Latarka

## Akcesoria

Akumulatory zapasowe 16650

081365 16650