



Latarka „długopisowa” LED z akumulatorem, Typ: 160



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081361 160
GTIN	4062406942564
Klasa artykułu	02A

Opis

Wykonanie:

Mocne latarki kieszonkowe, diodowe (LED) z możliwością wielokrotnego ładowania, z eloksalowanego aluminium. **2-stopniowy obwód** z dodatkową **funkcją Boost** zapewnia **doskonałą moc światła** do wszystkich zastosowań. Funkcja ogniskowania jedną ręką umożliwia szybką i łatwą regulację stożka świetlnego.

- **Monitorowanie ładowania i rozładowania za pomocą kolorowej diody LED w przełączniku.**
- **Długi czas pracy ze stałą mocą światła.**
- **Gniazdo ładowania USB-C.**
- **Zabezpieczenie przed stoczeniem się.**
- **Głowica lampy z funkcją ogniskowania.**

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie kabel USB do ładowania i akumulator. Z praktycznym klipsem do zaczepienia na torbie.

stopień ochrony IP: IP 54

Funkcja latarki: Ognisko

Strumień światła: 150 lm

strumień światła, stopień 2: 50 lm

Strumień świetlny ze wzmocnieniem: 250 lm

czas świecenia: 1 h

czas świecenia na stopniu 2: 3 h

Czas świecenia w trybie Boost: 30 s

Opis techniczny

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
strumień światła, stopień 2	50 lm
Strumień świetlny ze wzmocnieniem	250 lm
czas świecenia	1 h
Liczba dołączonych akumulatorów	1
długość całkowita	154 - 161 mm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Ø główki	18 mm
Napięcie akumulatorów	3,7 V
masa	41 g
Strumień światła	150 lm
pojemność akumulatora	0,6 Ah
Źródło światła	Lampki LED
stopień ochrony IP	IP 54
czas świecenia na stopniu 2	3 h
Funkcja latarki	Ognisko
wymienny akumulator	nie
Wartość CRI	>80
Czas świecenia w trybie Boost	30 s
Rodzaj produktu	Latarka

Akcesoria

Akumulatory zapasowe 10840

081365 10840