

# AEG

## Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe, Typ: BS18C3BL4



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	070222 BS18C3BL4
GTIN	4058546362188
Klasa artykułu	07A

### Opis

#### Wykonanie:

##### Wiertarka akumulatorowa AEG

- solidna, poręczna 2-biegowa wiertarka akumulatorowa z biegami prawymi i lewymi
- uchwyt szybkowymienny FIXTEC z blokadą wrzeciona
- uchwyt z okładziną softgrip zapewniający dużą wygodę użytkownika
- oświetlenie LED obszaru roboczego.
- Metalowy uchwyt wiertarski 13 mm.
- 24-stopniowa regulacja momentu obrotowego.
- Wyjątkowo poręczny i kompaktowy.
- Metalowa obudowa przekładni

#### Wykonanie, tekst reklamowy:

- solidna, poręczna, 2-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, obroty prawe i lewe
- uchwyt szybkomocujący FIXTEC z blokadą wrzeciona
- uchwyt z miękką nakładką zwiększa komfort pracy.

#### w dostawie::

W komplecie 2x akumulator litowo-jonowy SHD PRO 18 V / 4,0 Ah, ładowarka, klips na pasek, walizka transportowa.

#### wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073820 oraz nr 073846 – nr 073848.

Odpowiednie ładowarki i zestawy startowe są dostępne pod nr 073841 i nr 073844.

## Opis techniczny

Napięcie akumulatorów	18 V
Opakowanie	Walizka transportowa
masa	5,88 kg
konstrukcja silnika	Bezszcotkowy
Liczba dołączonych akumulatorów	2
maksymalna $\varnothing$ wiertła krętego do wiercenia w drewnie	65 mm
typowe zastosowanie	Heavy Duty
maksymalna $\varnothing$ wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	110 Nm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zakres mocowania uchwyty szybkomocującego	1,5 - 13 mm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 500 min <sup>-1</sup>
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
oznaczenie producenta	BS18C3BL-402C
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
pojemność akumulatora	4 Ah
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka
USP1	18V
USP2	Szybkomocujący uchwyt wiertarski FIXTEC, FIXTEC z okładziną Softgrip