

**Cyfrowy mikrometr do pomiarów zewn., Zakres pomiarowy: 0-25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	421492 0-25
GTIN	4062406051488
Klasa artykułu	42B

Opis**Wykonanie:**

Czytelny wyświetlacz. Powierzchnie pomiarowe pokryte węglnikami spiekаныmi. Odczyt cyfrowy i analogowy. Pyłoszczelna i zabezpieczona przed bryzgami wody obudowa metalowa.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032. 1 kulka mocowana wtykowo do pomiaru pochyłości.

Opis techniczny

granica błędu	4 μ m
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Ø wrzeciona	6,5 mm
Kalibracja	B1
Liczba dołączonych baterii	1
typ baterii	Baterie guzikowe
skok wrzeciona	0,5 mm
odczyt	0,001 mm
stopień ochrony IP	IP 54

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
zakres pomiarowy	0 - 25 mm
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	mikrometrów

Usługi

Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 100 mm	022010 100
KalibracjaMikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 25 mm	022000 25

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------