

HOLEX**Cyfrowy mikrometr do pomiarów zewn., Zakres pomiarowy: 25-50mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	421492 25-50
GTIN	4062406051495
Klasa artykułu	42B

Opis**Wykonanie:**

Czytelny wyświetlacz. Powierzchnie pomiarowe pokryte węglnikami spiekаныmi. Odczyt cyfrowy i analogowy. Pyłoszczelna i zabezpieczona przed bryzgami wody obudowa metalowa.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032. 1 kulka mocowana wtykowo do pomiaru pochyłości. 1 wzorzec nastawczy.

Opis techniczny

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
zakres pomiarowy	25 - 50 mm
Liczba dołączonych baterii	1
granica błędu	4 µm
typ baterii	Baterie guzikowe
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Kalibracja	B1
Kalibracja	B13

odczyt	0,001 mm
skok wrzeciona	0,5 mm
stopień ochrony IP	IP 54
Ø wrzeciona	6,5 mm
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	mikrometrów

Usługi

Kalibracja wzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 100 mm	022080 100
Kalibracja Mikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 100 mm	022000 100
Kalibracja DAkkS wzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 100 mm	022090 100
Kalibracja DAkkS Mikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 100 mm	022010 100

Akcesoria

Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 25 mm	421100 25
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032