



## Cyfrowy mikrometr do pomiarów zewn. z odsadzonymi powierzchniami pomiarowymi, Zakres pomiarowy: 0-25mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	421721 0-25
GTIN	4062406063238
Klasa artykułu	42B

### Opis

#### Wykonanie:

Łatwo czytelne wskazania cyfrowe z dodatkowym odczytem analogowym. Solidna, metalowa obudowa.

nieobrotowe wrzeciono pomiarowe.

#### Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

#### w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

### Opis techniczny

zasilanie energią	Zasilanie z baterii
typ baterii	Baterie guzikowe
granica błędu	4 $\mu$ m
odczyt	0,00005 cal
stopień ochrony IP	IP 54
odczyt	0,001 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Kalibracja	B1

Liczba dołączonych baterii	1
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
przełączalny odczyt	mm / cale
podziałka bębena pomiarowego	1/50
Rodzaj produktu	mikrometrów

## Usługi

Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 100 mm	022010 100
KalibracjaMikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 25 mm	022000 25

## Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357	081560 357
--	------------