

**Regały paletowe podstawowe, głębokości 1100 mm, wysokość: 4000mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	991202 4000
GTIN	4058255110070
Klasa artykułu	960

**Opis****UWAGA: Możliwy wybór koloru****Wykonanie:**

**Regał podstawowy**, składający się z 2 ram, każda z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. **Regał dostawny**, składający się z 1 ramy z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. Dodatkowe półki zob. wyposażenie.

**Rygle** typu LNS 100×50×1,5.

Wymiar montażowy regału podstawowego: 2 872 mm.

**Opis:****Wymiary montażowe:****Długość całkowita regału:**

Do ramy stojaków S610-M18-U oraz S625-A18:

długość nominalna + liczba stojaków × 86 mm (w przypadku S610-M18-U)

długość nominalna + liczba stojaków × 110 mm (w przypadku S625-A18).

**Powłoka lakiernicza:**

Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, poprzeczki zbliżone do RAL 2004,

pomarańczowy, **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

- **w przypadku nierównych posadzek zalecamy stosowanie dodatkowych podkładek**
- **dostawa w częściach ze względów transportowych. Dostawa bez montażu**

- **uwzględnić co najmniej 100 mm odstęp ram stojaków od ścian albo elementów budynku, konieczny dla płyty stopy.**

Przy montażu rygli należy zwracać uwagę na to, aby stojaki **zewnątrzne wystawały co najmniej 500 mm poza ostatni poziom magazynowania**. W rzędzie regałów wystarczy występ 100 mm.

Wybór kolorów: RAL 5010, 2004

wymiar montażowy szerokości regału podstawowego: 2872 mm

szerokość półki: 2700 mm

liczba poziomów magazynowania: 4

Maksymalne obciążenie półki: 1545 kg

Obciążenie pola (3 pola każde z 3 parami żerdzi na pole): 6555 kg

profil ramy: S610-M18-U

## Opis techniczny

konstrukcja regałów	regał podstawowy
wysokość	4000 mm
Obciążenie pola (3 pola każde z 3 parami żerdzi na pole)	6555 kg
profil ramy	S610-M18-U
liczba stanowisk na palety w każdym polu	12
typ słupka	LNS 100×50×1,5
Maksymalne obciążenie półki	1545 kg
liczba poziomów magazynowania	4
montaż przez klienta	tak
montaż wtykowy	tak
liczba stojaków	2
dostęp do regału	2-stronne
szerokość półki	2700 mm
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego	2872 mm
głębokość	1100 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	1545 kg
Uchwyt dla palet o nośności	515 kg
Regulacja wysokości co	50 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo

Wybór kolorów	RAL 5010, 2004
Atrybut nazwy produktu	głębokości 1100 mm
Rodzaj produktu	Regał na palety

## Akcesoria

Sworzeń zabezpieczający do rygli	991331
Kotew posadzkowa do ram regałów do palet	991470
Podkładki blaszane do ram regałów na palety, Zestaw 5-elementowy Typ 5	991481 5
Para rygli LNS-DUO 110×50 długość słupków 2700 mm	991342 2700