

Regały paletowe podstawowe, głębokości 1100 mm, wysokość: 3500mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	991202 3500
GTIN	4058255110063
Klasa artykułu	960

Opis**UWAGA: Możliwy wybór koloru****Wykonanie:**

Regał podstawowy, składający się z 2 ram, każda z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. **Regał dostawny**, składający się z 1 ramy z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. Dodatkowe półki zob. wyposażenie.

Rygle typu LNS 100×50×1,5.

Wymiar montażowy regału podstawowego: 2 872 mm.

Opis:**Wymiary montażowe:****Długość całkowita regału:**

Do ramy stojaków S610-M18-U oraz S625-A18:

długość nominalna + liczba stojaków × 86 mm (w przypadku S610-M18-U)

długość nominalna + liczba stojaków × 110 mm (w przypadku S625-A18).

Powłoka lakiernicza:

Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, poprzeczki zbliżone do RAL 2004, pomarańczowy, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

- **w przypadku nierównych posadzek zalecamy stosowanie dodatkowych podkładek**
- **dostawa w częściach ze względów transportowych. Dostawa bez montażu**

- **uwzględnić co najmniej 100 mm odstęp ram stojaków od ścian albo elementów budynku, konieczny dla płyty stopy.**

Przy montażu rygli należy zwracać uwagę na to, aby stojaki **zewnętrzne wystawały co najmniej 500 mm poza ostatni poziom magazynowania**. W rzędzie regałów wystarczy występ 100 mm.

Wybór kolorów: RAL 5010, 2004

wymiar montażowy szerokości regału podstawowego: 2872 mm

szerokość półki: 2700 mm

liczba poziomów magazynowania: 3

Maksymalne obciążenie półki: 1545 kg

Feldlast (≥ 3 Felder mit je 2 Holmpaaren pro Feld): 5395 kg

profil ramy: S610-M18-U

Opis techniczny

profil ramy	S610-M18-U
liczba stojaków	2
liczba stanowisk na palety w każdym polu	9
głębokość	1100 mm
liczba poziomów magazynowania	3
montaż wtykowy	tak
wysokość	3500 mm
montaż przez klienta	tak
konstrukcja regałów	regał podstawowy
typ słupka	LNS 100×50×1,5
dostęp do regału	2-stronne
Feldlast (≥ 3 Felder mit je 2 Holmpaaren pro Feld)	5395 kg
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego	2872 mm
Maksymalne obciążenie półki	1545 kg
szerokość półki	2700 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	1545 kg
Uchwyt dla palet o nośności	515 kg
Regulacja wysokości co	50 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo

Wybór kolorów	RAL 5010, 2004
Atrybut nazwy produktu	głębokości 1100 mm
Rodzaj produktu	Regał na palety

Akcesoria

Sworzeń zabezpieczający do rygli	991331
Kotew posadzkowa do ram regałów do palet	991470
Podkładki blaszane do ram regałów na palety, Zestaw 5-elementowy Typ 5	991481 5
Para rygli LNS-DUO 100×50 długość słupków 2700 mm	991338 2700