

Regały paletowe dostawne, głębokości 1100 mm, wysokość: 4500mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	991207 4500
GTIN	4058255110148
Klasa artykułu	960

Opis**UWAGA: Możliwy wybór koloru****Wykonanie:**

Regał podstawowy, składający się z 2 ram, każda z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. **Regał dostawny**, składający się z 1 ramy z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. Dodatkowe półki zob. wyposażenie.

Rygle typu LNS 100×50×1,5.

Wymiar montażowy regału dostawnego: 2 786 mm.

Opis:**Wymiary montażowe:****Długość całkowita regału:**

Do ramy stojaków S610-M18-U oraz S625-A18:

długość nominalna + liczba stojaków × 86 mm (w przypadku S610-M18-U)

długość nominalna + liczba stojaków × 110 mm (w przypadku S625-A18).

Powłoka lakiernicza:

Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, poprzeczki zbliżone do RAL 2004,

pomarańczowy, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

- **w przypadku nierównych posadzek zalecamy stosowanie dodatkowych podkładek**
- **dostawa w częściach ze względów transportowych. Dostawa bez montażu**

- **uwzględnić co najmniej 100 mm odstęp ram stojaków od ścian albo elementów budynku, konieczny dla płyty stopy.**

Przy montażu rygli należy zwracać uwagę na to, aby stojaki **zewnątrzne wystawały co najmniej 500 mm poza ostatni poziom magazynowania**. W rzędzie regałów wystarczy występ 100 mm.

Wybór kolorów: RAL 5010, 2004

wymiar montażowy szerokości regału dostawnego: 2786 mm

szerokość półki: 2700 mm

liczba poziomów magazynowania: 4

Maksymalne obciążenie półki: 1545 kg

Obciążenie pola (3 pola każde z 3 parami żerdzi na pole): 6325 kg

profil ramy: S610-M18-U

Opis techniczny

szerokość półki	2700 mm
Obciążenie pola (3 pola każde z 3 parami żerdzi na pole)	6325 kg
Maksymalne obciążenie półki	1545 kg
liczba stanowisk na palety w każdym polu	12
typ słupka	LNS 100×50×1,5
liczba poziomów magazynowania	4
konstrukcja regałów	regał dostawny
liczba stojaków	1
montaż przez klienta	tak
profil ramy	S610-M18-U
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego	2786 mm
dostęp do regału	2-stronne
montaż wtykowy	tak
wysokość	4500 mm
głębokość	1100 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	1545 kg
Uchwyt dla palet o nośności	515 kg
Regulacja wysokości co	50 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo

Wybór kolorów	RAL 5010, 2004
Atrybut nazwy produktu	głębokości 1100 mm
Rodzaj produktu	Regał na palety