

Regały paletowe dostawne, głębokości 1100 mm, wysokość: 3500mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	991217 3500
GTIN	4058255110247
Klasa artykułu	960

Opis**UWAGA: Możliwy wybór koloru****Wykonanie:**

Regał podstawowy, składający się z 2 ram, każda z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. **Regał dostawny**, składający się z 1 ramy z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. Dodatkowe półki zob. wyposażenie.

Rygle typu LNS 110×50×1,5. Wymiar montażowy regału dostawnego: 2 786 mm.

Opis:**Wymiary montażowe:****Długość całkowita regału:**

Do ramy stojaków S610-M18-U oraz S625-A18:

długość nominalna + liczba stojaków × 86 mm (w przypadku S610-M18-U)

długość nominalna + liczba stojaków × 110 mm (w przypadku S625-A18).

Powłoka lakiernicza:

Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, poprzeczki zbliżone do RAL 2004, pomarańczowy, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

- w przypadku nierównych posadzek zalecamy stosowanie dodatkowych podkładek
- dostawa w częściach ze względów transportowych. Dostawa bez montażu
- uwzględnić co najmniej 100 mm odstęp ram stojaków od ścian albo elementów budynku, konieczny dla płyty stopy.

Przy montażu rygli należy zwracać uwagę na to, aby stojaki **zewnętrzne wystawały co najmniej 500 mm poza ostatni poziom magazynowania**. W rzędzie regałów wystarczy występ 100 mm.

Wybór kolorów: RAL 5010, 2004

wymiar montażowy szerokości regału dostawnego: 2786 mm

szerokość półki: 2700 mm

liczba poziomów magazynowania: 3

Maksymalne obciążenie półki: 2460 kg

Feldlast (≥ 3 Felder mit je 2 Holmpaaren pro Feld): 5395 kg

profil ramy: S610-M18-U

Opis techniczny

głębokość	1100 mm
montaż wtykowy	tak
profil ramy	S610-M18-U
liczba poziomów magazynowania	3
liczba stojaków	1
montaż przez klienta	tak
typ słupka	LNS 110×50×1,5
Feldlast (≥ 3 Felder mit je 2 Holmpaaren pro Feld)	5395 kg
wysokość	3500 mm
Maksymalne obciążenie półki	2460 kg
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego	2786 mm
szerokość półki	2700 mm
konstrukcja regałów	regał dostawny
liczba stanowisk na palety w każdym polu	9
dostęp do regału	2-stronne
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	2460 kg
Uchwyt dla palet o nośności	820 kg
Regulacja wysokości co	50 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
Wybór kolorów	RAL 5010, 2004

Atrybut nazwy produktu

głębokości 1100 mm

Rodzaj produktu

Regał na palety