

**Regały paletowe podstawowe, głębokości 1100 mm, wysokość: 2500mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	991222 2500
GTIN	4058255110285
Klasa artykułu	960

**Opis****UWAGA: Możliwy wybór koloru****Wykonanie:**

**Regał podstawowy**, składający się z 2 ram, każda z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. **Regał dostawny**, składający się z 1 ramy z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. Dodatkowe półki zob. wyposażenie.

**Rygle** typ EGN 120×50×1,5.

**Powłoka lakiernicza:**

Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, poprzeczki zbliżone do RAL 2004, pomarańczowy, **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

- w przypadku nierównych posadzek zalecamy stosowanie dodatkowych podkładek
- dostawa w częściach ze względów transportowych. Dostawa bez montażu
- uwzględnić co najmniej 100 mm odstęp ram stojaków od ścian albo elementów budynku, konieczny dla płyty stopy.

Przy montażu rygli należy zwracać uwagę na to, aby stojaki **zewnątrznie wystawały co najmniej 500 mm poza ostatni poziom magazynowania**. W rzędzie regałów wystarczy występ 100 mm.

Wybór kolorów: RAL 5010, 2004

wymiar montażowy szerokości regału podstawowego: 2920 mm

szerokość półki: 2700 mm

liczba poziomów magazynowania: 3

Maksymalne obciążenie półki: 3060 kg  
Feldlast (≥ 3 Felder mit je 2 Holmpaaren pro Feld): 6930 kg  
profil ramy: S625-A18

## Opis techniczny

wymiar montażowy szerokości regału podstawowego	2920 mm
głębokość	1100 mm
dostęp do regału	2-stronne
liczba stanowisk na palety w każdym polu	9
liczba poziomów magazynowania	3
liczba stojaków	2
wysokość	2500 mm
Maksymalne obciążenie półki	3060 kg
profil ramy	S625-A18
szerokość półki	2700 mm
konstrukcja regałów	regał podstawowy
montaż wtykowy	tak
montaż przez klienta	tak
Feldlast (≥ 3 Felder mit je 2 Holmpaaren pro Feld)	6930 kg
typ słupka	EGN 120×50×1,5
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	3060 kg
Uchwyt dla palet o nośności	1020 kg
Regulacja wysokości co	50 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
Wybór kolorów	RAL 5010, 2004
Atrybut nazwy produktu	głębokości 1100 mm
Rodzaj produktu	Regał na palety

