

**Regały paletowe dostawne, głębokości 1100 mm, wysokość: 4000mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	991217 4000
GTIN	4058255110254
Klasa artykułu	960

**Opis****UWAGA: Możliwy wybór koloru****Wykonanie:**

**Regał podstawowy**, składający się z 2 ram, każda z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. **Regał dostawny**, składający się z 1 ramy z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. Dodatkowe półki zob. wyposażenie.

**Rygle** typu LNS 110×50×1,5. Wymiar montażowy regału dostawnego: 2810 mm.

**Opis:****Wymiary montażowe:****Długość całkowita regału:**

Do ramy stojaków S610-M18-U oraz S625-A18:

długość nominalna + liczba stojaków × 86 mm (w przypadku S610-M18-U)

długość nominalna + liczba stojaków × 110 mm (w przypadku S625-A18).

**Powłoka lakiernicza:**

Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, poprzeczki zbliżone do RAL 2004, pomarańczowy, **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

- w przypadku nierównych posadzek zalecamy stosowanie dodatkowych podkładek
- dostawa w częściach ze względów transportowych. Dostawa bez montażu
- uwzględnić co najmniej 100 mm odstęp ram stojaków od ścian albo elementów budynku, konieczny dla płyty stopy.

Przy montażu rygli należy zwracać uwagę na to, aby stojaki **zewnętrzne wystawały co najmniej 500 mm poza ostatni poziom magazynowania**. W rzędzie regałów wystarczy występ 100 mm.

Wybór kolorów: RAL 5010, 2004

wymiar montażowy szerokości regału dostawnego: 2810 mm

szerokość półki: 2700 mm

liczba poziomów magazynowania: 4

Maksymalne obciążenie półki: 2460 kg

Obciążenie pola (3 pola każde z 3 parami żerdzi na pole): 8695 kg

profil ramy: S625-A18

## Opis techniczny

dostęp do regału	2-stronne
głębokość	1100 mm
montaż przez klienta	tak
liczba stanowisk na palety w każdym polu	12
liczba stojaków	1
Maksymalne obciążenie półki	2460 kg
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego	2810 mm
szerokość półki	2700 mm
konstrukcja regałów	regał dostawny
wysokość	4000 mm
Obciążenie pola (3 pola każde z 3 parami żerdzi na pole)	8695 kg
montaż wtykowy	tak
typ słupka	LNS 110×50×1,5
profil ramy	S625-A18
liczba poziomów magazynowania	4
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	2460 kg
Uchwyt dla palet o nośności	820 kg
Regulacja wysokości co	50 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
Wybór kolorów	RAL 5010, 2004

Atrybut nazwy produktu

głębokości 1100 mm

Rodzaj produktu

Regał na palety