

Regały paletowe dostawne, głębokości 1100 mm, wysokość: 4500mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	991227 4500
GTIN	4058255110384
Klasa artykułu	960

Opis**UWAGA: Możliwy wybór koloru****Wykonanie:**

Regał podstawowy, składający się z 2 ram, każda z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. **Regał dostawny**, składający się z 1 ramy z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. Dodatkowe półki zob. wyposażenie.

Rygle typ EGN 120×50×1,5.

Opis:**Wymiary montażowe:****Długość całkowita regału:**

Do ramy stojaków S610-M18-U oraz S625-A18:

długość nominalna + liczba stojaków × 86 mm (w przypadku S610-M18-U)

długość nominalna + liczba stojaków × 110 mm (w przypadku S625-A18).

Powłoka lakiernicza:

Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, poprzeczki zbliżone do RAL 2004, pomarańczowy, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

- w przypadku nierównych posadzek zalecamy stosowanie dodatkowych podkładek
- dostawa w częściach ze względów transportowych. Dostawa bez montażu
- uwzględnić co najmniej 100 mm odstęp ram stojaków od ścian albo elementów budynku, konieczny dla płyty stopy.

Przy montażu rygli należy zwracać uwagę na to, aby stojaki **zewnętrzne wystawały co najmniej 500 mm poza ostatni poziom magazynowania**. W rzędzie regałów wystarczy występ 100 mm.

Wybór kolorów: RAL 5010, 2004

wymiar montażowy szerokości regału dostawnego: 2810 mm

szerokość półki: 2700 mm

liczba poziomów magazynowania: 4

Maksymalne obciążenie półki: 3060 kg

Obciążenie pola (3 pola każde z 3 parami żerdzi na pole): 8670 kg

profil ramy: S625-A18

Opis techniczny

liczba stojaków	1
profil ramy	S625-A18
konstrukcja regałów	regał dostawny
głębokość	1100 mm
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego	2810 mm
montaż przez klienta	tak
Maksymalne obciążenie półki	3060 kg
szerokość półki	2700 mm
liczba poziomów magazynowania	4
liczba stanowisk na palety w każdym polu	12
wysokość	4500 mm
dostęp do regału	2-stronne
montaż wtykowy	tak
typ słupka	EGN 120×50×1,5
Obciążenie pola (3 pola każde z 3 parami żerdzi na pole)	8670 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	3060 kg
Uchwyt dla palet o nośności	1020 kg
Regulacja wysokości co	50 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
Wybór kolorów	RAL 5010, 2004

Atrybut nazwy produktu

głębokości 1100 mm

Rodzaj produktu

Regał na palety