

Regały paletowe dostawne, głębokości 1100 mm, wysokość: 3000mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	991227 3000
GTIN	4058255110353
Klasa artykułu	960

Opis**UWAGA: Możliwy wybór koloru****Wykonanie:**

Regał podstawowy, składający się z 2 ram, każda z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. **Regał dostawny**, składający się z 1 ramy z 4 kotwami i z 2 lub 3 parami rygli. Dodatkowe półki zob. wyposażenie.

Rygle typ EGN 120×50×1,5.

Opis:**Wymiary montażowe:****Długość całkowita regału:**

Do ramy stojaków S610-M18-U oraz S625-A18:

długość nominalna + liczba stojaków × 86 mm (w przypadku S610-M18-U)

długość nominalna + liczba stojaków × 110 mm (w przypadku S625-A18).

Powłoka lakiernicza:

Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, poprzeczki zbliżone do RAL 2004, pomarańczowy, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

- w przypadku nierównych posadzek zalecamy stosowanie dodatkowych podkładek
- dostawa w częściach ze względów transportowych. Dostawa bez montażu
- uwzględnić co najmniej 100 mm odstęp ram stojaków od ścian albo elementów budynku, konieczny dla płyty stopy.

Przy montażu rygli należy zwracać uwagę na to, aby stojaki **zewnętrzne wystawały co najmniej 500 mm poza ostatni poziom magazynowania**. W rzędzie regałów wystarczy występ 100 mm.

Wybór kolorów: RAL 5010, 2004

wymiar montażowy szerokości regału dostawnego: 2810 mm

szerokość półki: 2700 mm

liczba poziomów magazynowania: 3

Maksymalne obciążenie półki: 3060 kg

Feldlast (≥ 3 Felder mit je 2 Holmpaaren pro Feld): 7045 kg

profil ramy: S625-A18

Opis techniczny

konstrukcja regałów	regał dostawny
montaż wtykowy	tak
liczba stojaków	1
typ słupka	EGN 120×50×1,5
dostęp do regału	2-stronne
głębokość	1100 mm
wysokość	3000 mm
liczba poziomów magazynowania	3
profil ramy	S625-A18
montaż przez klienta	tak
liczba stanowisk na palety w każdym polu	9
Feldlast (≥ 3 Felder mit je 2 Holmpaaren pro Feld)	7045 kg
Maksymalne obciążenie półki	3060 kg
szerokość półki	2700 mm
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego	2810 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	3060 kg
Uchwyt dla palet o nośności	1020 kg
Regulacja wysokości co	50 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
Wybór kolorów	RAL 5010, 2004

Atrybut nazwy produktu	głębokości 1100 mm
Rodzaj produktu	Regał na palety