

Para rygli LNS-DUO 100×50, długość słupków: 2700mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	991338 2700
GTIN	4058255037407
Klasa artykułu	96P

Opis**Wykonanie:**

Skrzynkowe, gięte na zimno kształtowniki, z przyspawanymi zaczepami. Każdy zaczep ma 5 mocnych haków dla optymalnego przeniesienia obciążenia na stojak regału paletowego.

Obciążenie półki do 3060 kg na parę rygli.

wysokość wzdluznic: 100 mm

nośność pary rygli: 1545 kg

Opis techniczny

Zakres zastosowania	Regały
typ słupka	LNS-DUO 100×50
długość słupków	2700 mm
nośność pary rygli	1545 kg
wysokość wzdluznic	100 mm