

Para rygli EGN-DUO 120×50, długość słupków: 2700mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	991346 2700
GTIN	4058255037421
Klasa artykułu	96P

Opis**Wykonanie:**

Skrzynkowe, gięte na zimno kształtowniki, z przyspawanymi zaczepami. Każdy zaczep ma 5 mocnych haków dla optymalnego przeniesienia obciążenia na stojak regału paletowego. Obciążenie półki do 3060 kg na parę rygli.

w dostawie::

2 rygle do zawieszania w ramie stojaka, z 2 kołkami zabezpieczającymi.

Powłoka lakiernicza:

Pomarańczowy RAL 2004, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Nowe rygle o głębokości 50 mm można łączyć tylko parami z poprzednimi ryglami o głębokości 40 mm.

Opis techniczny

Zakres zastosowania	Regały
nośność pary rygli	3060 kg
długość słupków	2700 mm
typ słupka	LNS-DUO 120×50
wysokość wzdłużnic	120 mm
Rodzaj produktu	Rygiel / poprzeczka