



## Szlifierki kątowe GWS, Typ: 30-230PB



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	077153 30-230PB
GTIN	4059952609102
Klasa artykułu	03C

### Opis

#### Wykonanie:

##### Wydajna szlifierka kąтова 230 mm:

- Mocny silnik z układem zapewniającym stałą prędkość obrotową, funkcją łagodnego rozruchu i ograniczeniem prądu rozruchowego.
- Wysoki stopień bezpieczeństwa użytkownika dzięki antywibracyjnemu uchwytowi głównemu i dodatkowemu, funkcji KickBack Stop zabezpieczającej przed odrzutem oraz zabezpieczeniu przed ponownym uruchomieniem.
- Obracany uchwyt kabłąkowy zapewnia optymalne szlifowanie i cięcie.
- Nakrętka szybko mocująca SDS oraz blokada wrzeciona.

#### Zalety:

##### Mniej przestojów spowodowanych czynnościami konserwacyjnymi

- dzięki kompaktowej konstrukcji i bezszczotkowemu silnikowi o mocy 2800 W.

##### Wysoka ochrona i komfort użytkowania

- Hamulec.
- Funkcja Kickback Control.
- Funkcja Restart Protection.
- Układ łagodnego rozruchu.
- Pokrywa ochronna regulowana bez użycia narzędzi.
- Antywibracyjny uchwyt boczny.

#### Wskaźnik LED:

dzięki wyświetlaczowi LED pomaga użytkownikowi zoptymalizować sposób pracy.

#### Przewód prądowy:

Kabel o długości 4 metrów oznacza komfort na placu budowy.

#### Vibration Cancelling Technology:

System osłabiania drgań Vibration Cancelling System zapewnia najniższy poziom drgań w tym segmencie produktów i sprawia, że praca nie jest męcząca.

**Przełącznik PROtection:**

natychmiastowe wyłączenie narzędzia po zwolnieniu przełącznika.

**w dostawie::**

W komplecie osłona zabezpieczająca, uchwyt dodatkowy.

W komplecie nakrętka szybko mocująca SDS.

## Opis techniczny

pobór mocy	2800 W
długość przewodu	4 m
maks. wibracje wg EN	5 m/s <sup>2</sup>
Kickbackstop	tak
oznaczenie producenta	GWS 30-230 PB
szerokość	334 mm
napięcie znamionowe	230 V
długość	524 mm
cechy szczególne	Układ hamulcowy
cechy szczególne	Przełącznik PROtection
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
układ czuwakowy	tak
maks. głębokość cięcia	59 mm
Układ łagodnego rozruchu	tak
masa	5,9 kg
gwint przyłączeniowy	M14
wysokość	139 mm
maks. Ø tarczy	230 mm
maksymalna prędkość obrotowa	6500 min <sup>-1</sup>
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe

