

**Piła poprzeczna i uciosowa BITURBO Akumulator, Typ: GCM18216DC****Dane zamówienia**

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Numer katalogowy | 078232 GCM18216DC |
| GTIN             | 4059952608402     |
| Klasa artykułu   | 03B               |

**Opis****w dostawie::**

Piła poprzeczna i uciosowa GCm18V-216 DC, brzeszczot 216 mm, dociskacz, nakrętka SDS, moduł Bluetooth GCY 42.

Opakowanie: karton

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V

oznaczenie producenta: GCM 18V-216 DC

Liczba dołączonych akumulatorów: 0

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

Napięcie akumulatorów: 18 V

maksymalna prędkość obrotowa: 4500 min<sup>-1</sup>

maksymalny kąt pochylenia w lewo: 47 stopni

**Opis techniczny**

|   |           |
|---|-----------|
| maksymalny kąt uciosu w lewo                | 52 stopni |
| elektroniczna regulacja prędkości obrotowej | tak       |
| maksymalny kąt pochylenia w prawo           | 47 stopni |
| maksymalny kąt pochylenia w lewo            | 47 stopni |
| Ø brzeszczotu                               | 216 mm    |

|  |                        |
|--|------------------------|
| maks. głębokość cięcia 45°                                     | 45 mm                  |
| zasilanie energią  | Zasilanie sieciowe     |
| maksymalny kąt uciosu w prawo                                  | 60 stopni              |
| Napięcie akumulatorów  | 18 V                   |
| maksymalna prędkość obrotowa                                   | 4500 min <sup>-1</sup> |
| Ø otworu brzeszczotu   | 30 mm                  |
| rodzaj akumulatora   | litowo-jonowy          |
| odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 18 V             |
| masa   | 15,3 kg                |
| maksymalna długość cięcia 90°                                  | 300 mm                 |
| napięcie znamionowe  | 18 V                   |
| Liczba dołączonych akumulatorów                                | 0                      |
| oznaczenie producenta  | GCM 18V-216 DC         |
| maks. głębokość cięcia 90°                                     | 70 mm                  |
| Opakowanie   | karton                 |
| Rodzaj produktu  | Piły                   |