

Garant**Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 13mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614770 13
GTIN	4062406141318
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana niełuszcąco na matowo.

długość klucza L: 180 mm

szerokość szczęk b: 29 mm

wysokość szczęk h_1 : 5,3 mm

wysokość pierścienia h_2 : 9,5 mm

Ø pierścienia D: 25,5 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 129 Nm

Opis techniczny

wysokość pierścienia h_2	9,5 mm
rozwartości kluczy	metryczne
długość klucza L	180 mm
szerokość szczęk b	29 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	129 Nm
wysokość szczęk h_1	5,3 mm
Ø pierścienia D	25,5 mm
rozwartość klucza	13 mm

