

**Garant****Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614770 12
GTIN	4067263001119
Klasa artykułu	61B

**Opis****Wykonanie:**

Z obu stron, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

**Opis techniczny**

rozwartości kluczy	metryczne
wysokość szczęk $h_1$	5,3 mm
długość klucza L	174 mm
wysokość pierścienia $h_2$	9,2 mm
rozwartość klucza	12 mm
Ø pierścienia D	23,7 mm
szerokość szczęk b	27,6 mm
położenie pierścienia	0 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa

powierzchnia	chromowana
ogranicznik końcowy po stronie szczęk	nie
funkcja przytrzymywania po stronie szczęk	nie
z główką obrotową	nie
grzechotki przełączalne	nie
Rodzaj produktu	Klucze do śrub