

**Garant****Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 7mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614770 7
GTIN	4067263001065
Klasa artykułu	61B

**Opis****Wykonanie:**

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

**Opis techniczny**

Ø pierścienia D	17,5 mm
szerokość szczęk b	16,5 mm
długość klucza L	136 mm
rozwartości kluczy	metryczne
rozwartość klucza	7 mm
wysokość pierścienia h <sub>2</sub>	7,6 mm
wysokość szczęk h <sub>1</sub>	3,9 mm
położenie pierścienia	0 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa

powierzchnia	chromowana
ogranicznik końcowy po stronie szczęk	nie
funkcja przytrzymywania po stronie szczęk	nie
z główką obrotową	nie
grzechotki przełączalne	nie
Rodzaj produktu	Klucze do śrub