

Garant**Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614770 10
GTIN	4067263001096
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana niełuszcząco na matowo.

długość klucza L: 160 mm

szerokość szczęk b: 22 mm

wysokość szczęk h_1 : 4,8 mm

wysokość pierścienia h_2 : 7,7 mm

Ø pierścienia D: 20,8 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 70 Nm

Opis techniczny

obciążalność grzechotki momentem obrotowym	70 Nm
szerokość szczęk b	22 mm
Ø pierścienia D	20,8 mm
rozwartość klucza	10 mm
rozwartości kluczy	metryczne
długość klucza L	160 mm
wysokość pierścienia h_2	7,7 mm
wysokość szczęk h_1	4,8 mm

położenie pierścienia	0 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowana
ogranicznik końcowy po stronie szczęk	nie
funkcja przytrzymywania po stronie szczęk	nie
z główką obrotową	nie
grzechotki przełączalne	nie
Rodzaj produktu	Klucze do śrub