

Garant**Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 9mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614770 9
GTIN	4067263001089
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

Opis techniczny

wysokość pierścienia h_2	7,7 mm
szerokość szczęk b	21 mm
rozwartości kluczy	metryczne
wysokość szczęk h_1	4,5 mm
długość klucza L	143 mm
rozwartość klucza	9 mm
\varnothing pierścienia D	19 mm
położenie pierścienia	0 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa

powierzchnia	chromowana
ogranicznik końcowy po stronie szczęk	nie
funkcja przytrzymywania po stronie szczęk	nie
z główką obrotową	nie
grzechotki przełączalne	nie
Rodzaj produktu	Klucze do śrub