

**Garant****Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614770 11
GTIN	4067263001102
Klasa artykułu	61B

**Opis****Wykonanie:**

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

**Opis techniczny**

rozwartości kluczy	metryczne
rozwartość klucza	11 mm
Ø pierścienia D	22,5 mm
szerokość szczęk b	26,1 mm
wysokość pierścienia h <sub>2</sub>	8,7 mm
wysokość szczęk h <sub>1</sub>	4,8 mm
długość klucza L	168 mm
położenie pierścienia	0 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa

powierzchnia	chromowana
ogranicznik końcowy po stronie szczęk	nie
funkcja przytrzymywania po stronie szczęk	nie
z główką obrotową	nie
grzechotki przełączalne	nie
Rodzaj produktu	Klucze do śrub