

Garant**Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 14mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614770 14
GTIN	4067263001133
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Z obu stron, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

Opis techniczny

szerokość szczęk b	31,1 mm
rozwartość klucza	14 mm
rozwartości kluczy	metryczne
Ø pierścienia D	27,3 mm
długość klucza L	193 mm
wysokość pierścienia h ₂	9,7 mm
wysokość szczęk h ₁	5,3 mm
położenie pierścienia	0 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa

powierzchnia	chromowana
ogranicznik końcowy po stronie szczęk	nie
funkcja przytrzymywania po stronie szczęk	nie
z główką obrotową	nie
grzechotki przełączalne	nie
Rodzaj produktu	Klucze do śrub