

Garant**Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614770 16
GTIN	4067263001157
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Z obu stron, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

Opis techniczny

rozwartości kluczy	metryczne
długość klucza L	216 mm
Ø pierścienia D	30,3 mm
rozwartość klucza	16 mm
wysokość pierścienia h ₂	10,7 mm
wysokość szczęk h ₁	5,8 mm
szerokość szczęk b	35,1 mm
położenie pierścienia	0 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa

powierzchnia	chromowana
ogranicznik końcowy po stronie szczęk	nie
funkcja przytrzymywania po stronie szczęk	nie
z główką obrotową	nie
grzechotki przełączalne	nie
Rodzaj produktu	Klucze do śrub