

Garant**Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 19mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614770 19
GTIN	4067263001188
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana niełuszcąco na matowo.

długość klucza L: 250 mm

szerokość szczęk b: 41,6 mm

wysokość szczęk h_1 : 6,8 mm

wysokość pierścienia h_2 : 11,6 mm

Ø pierścienia D: 34,5 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 313 Nm

Opis techniczny

rozwartość klucza	19 mm
rozwartości kluczy	metryczne
wysokość pierścienia h_2	11,6 mm
szerokość szczęk b	41,6 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	313 Nm
Ø pierścienia D	34,5 mm
wysokość szczęk h_1	6,8 mm
długość klucza L	250 mm

położenie pierścienia	0 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowana
ogranicznik końcowy po stronie szczęk	nie
funkcja przytrzymywania po stronie szczęk	nie
z główką obrotową	nie
grzechotki przełączalne	nie
Rodzaj produktu	Klucze do śrub