

**Garant****Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 30mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614770 30
GTIN	4067263001232
Klasa artykułu	61B

**Opis****Wykonanie:**

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

**Opis techniczny**

długość klucza L	425 mm
szerokość szczęk b	63,1 mm
Ø pierścienia D	60 mm
wysokość szczęk h <sub>1</sub>	8,9 mm
rozwartości kluczy	metryczne
wysokość pierścienia h <sub>2</sub>	16,6 mm
rozwartość klucza	30 mm
położenie pierścienia	0 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa

powierzchnia	chromowana
ogranicznik końcowy po stronie szczęk	nie
funkcja przytrzymywania po stronie szczęk	nie
z główką obrotową	nie
grzechotki przełączalne	nie
Rodzaj produktu	Klucze do śrub