

Garant**Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 17mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614770 17
GTIN	4062406141356
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana niełuszcąco na matowo.

długość klucza L: 233 mm

szerokość szczęk b: 37 mm

wysokość szczęk h_1 : 5,8 mm

wysokość pierścienia h_2 : 10,7 mm

Ø pierścienia D: 33,3 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 241 Nm

Opis techniczny

Ø pierścienia D	33,3 mm
wysokość pierścienia h_2	10,7 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	241 Nm
rozwartość klucza	17 mm
wysokość szczęk h_1	5,8 mm
długość klucza L	233 mm
szerokość szczęk b	37 mm
rozwartości kluczy	metryczne

