

Garant**Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, rozwartość klucza: 18mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614770 18
GTIN	4067263001171
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

Opis techniczny

długość klucza L	239 mm
rozwartości kluczy	metryczne
Ø pierścienia D	33,4 mm
wysokość pierścienia h ₂	11,2 mm
wysokość szczęk h ₁	6,7 mm
szerokość szczęk b	39,5 mm
rozwartość klucza	18 mm
położenie pierścienia	0 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa

powierzchnia	chromowana
ogranicznik końcowy po stronie szczęk	nie
funkcja przytrzymywania po stronie szczęk	nie
z główką obrotową	nie
grzechotki przełączalne	nie
Rodzaj produktu	Klucze do śrub