

Garant**Zestaw kluczy płaskich / oczkowych z grzechotką, w pokrowcu zwijanym, liczba kluczy: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614775 10
GTIN	4067263001300
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

w dostawie::

Po 1 kluczu nr 614770 w wielk. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

wskazówka:

Zamienne pokrowce zwijane zob. nr 614773.

Opis techniczny

liczba wkrętaków	10
położenie pierścienia	0 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowana
rozwartości kluczy	metryczne
ogranicznik końcowy po stronie szczęk	nie
funkcja przytrzymywania po stronie szczęk	nie
z główką obrotową	nie

grzechotki przełączalne	nie
Rodzaj produktu	Klucze do śrub

Akcesoria

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką rozwartość klucza 13 mm	614770 13
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką rozwartość klucza 10 mm	614770 10
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką rozwartość klucza 19 mm	614770 19
Klucz płasko-oczkowy z grzechotką rozwartość klucza 17 mm	614770 17