



Złącze trzpieniowe z zatrzaskiem kołkowym, Typ: 6



Dane zamówienia

Numer katalogowy	650002 6
GTIN	4062406235857
Klasa artykułu	62A

Opis

Zastosowanie:

Do wkrętarek mechanicznych z gniazdem 6-kątnym jako złącze do mocowania nasadek z gniazdem kwadratowym.

Wyjątek wielk. 6.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

Opis techniczny

długość całkowita	75 mm
napęd od strony maszyny	Trzpień Ø 7 mm z płetwą
czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne	1/4 cal
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	fosforanowane
nadają się do zastosowania maszynowego	tak
Rodzaj produktu	złącze trzpieniowe