



## Złącze trzpieniowe z zatrzaskiem kołkowym, Typ: 3



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	650002 3
GTIN	4062406235819
Klasa artykułu	62A

### Opis

#### Zastosowanie:

Do wkrętarek mechanicznych z gniazdem 6-kątnym jako złącze do mocowania nasadek z gniazdem kwadratowym.

Wyjątek wielk. 6.

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

### Opis techniczny

czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne	3/8 cal
profil czopu lub gniazda wejściowego	złączka 6-kątna
długość całkowita	50 mm
napęd od strony maszyny	E 6,3 (1/4 cala)
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	fosforanowane
nadają się do zastosowania maszynowego	tak
Rodzaj produktu	złącze trzpieniowe