



Złącze trzpieniowe z zatrzaskiem kołkowym, Typ: 2/100



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 650002 2/100 |
| GTIN | 4062406235802 |
| Klasa artykułu | 62A |

Opis

Zastosowanie:

Do wkrętarek mechanicznych z gniazdem 6-kątnym jako złącze do mocowania nasadek z gniazdem kwadratowym.

Wyjątek wielk. 6.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

Opis techniczny

| | |
|--|------------------------|
| napęd od strony maszyny | E 6,3 (1/4 cala) |
| czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne | 1/4 cal |
| długość całkowita | 100 mm |
| profil czopu lub gniazda wejściowego | złączka 6-kątna |
| materiał | Stal chromowo-wanadowa |
| powierzchnia | fosforanowane |
| nadają się do zastosowania maszynowego | tak |
| Rodzaj produktu | złącze trzpieniowe |