

Garant
Frezy kuliste z Diabolo VHM HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 0,6 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	207372 0,6
GTIN	4045197600301
Klasa artykułu	11X

Opis
Wykonanie:
GARANT Diabolo:

specjalna geometria, powłoka oraz węgliki spiekane dobrane do obróbki twardych materiałów.

Kąt nachylenia stożka 1,5° (kąt α).

Tolerancje: kontur promienia $\pm 0,005$ mm.

Liczba zębów Z: 2

Kąt linii śrubowej: 30 stopni

Liczba zębów Z: 2

długość ostrzy L_c : 0,8 mm

wysięg L_1 z szyjką: 1,4 mm

Ø szyjki D_1 : 0,55 mm

długość całkowita L: 75 mm

Ø chwytu D_s : 3 mm

Opis techniczny

L_2	27 mm
Liczba zębów Z	2
Ø ostrzy D_c	0,6 mm
posuw f_z przy frezowaniu kopianym w stali < 65 HRC	0,005 mm
Ø D_2	1,9 mm
wysięg L_1 z szyjką	1,4 mm
Ø szyjki D_1	0,55 mm
Ø chwytu D_s	3 mm

