



Wąż spiralny poliuretanowy 1/4 cala ze stalową złączką bezpieczną eSafe Ø 8×12 mm, długość węża: 4m



Dane zamówienia

Numer katalogowy	080240 4
GTIN	7391390108173
Klasa artykułu	08A

Opis

Wykonanie:

Bardzo lekki, elastyczny i odporny na przetarcie poliuretanowy wąż spiralny, o dużej sile cofającej. Odporność na temperaturę w zakresie - 20/ + 60 °C. Wąż spiralny poliuretanowy 1/4 cala ze stalową złączką bezpieczną eSafe Ø 8×12 mm 4 m ISO B.

w dostawie::

W zestawie złączka **zabezpieczająca** stalowa nr 080285 i złączka stalowa nr 080290.

Opis techniczny

maks. ciśnienie robocze	10 bar
kolor	niebieski
przyłącze szybkozłącza	1/4 cal
długość węża	4 m
przyłącze złączki wtykowej	1/4 cal
materiał	wąż spiralny poliuretanowy
Ø zewnętrzna węża	12 mm
Ø wewnętrzna węża	8 mm
maks. ciśnienie rozrywające	35 bar

Rodzaj produktu

Wąż

Akcesoria

Złączki zabezpieczające gwint zewnętrzny gwint przyłączeniowy zewnętrzny 1/4 cal

080285 1/4

Zestawy złączek z przyłączem gwintowanym zewnętrznym, Zestaw 5-elem. gwint przyłączeniowy zewnętrzny 1/4 cal

080290 1/4