

Garant**Wysokowydajne frezy 45° do fazowania, chwyt walcowy, Ø D: 2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216460 2
GTIN	4045197482143
Klasa artykułu	210

Opis**Zastosowanie:**

Do efektywnej obróbki szczególnie małych sfazowań. Fazowanie współbieżne i przeciwbieżne z dużymi prędkościami.

Fazowanie przeciwbieżne możliwe od wielk. 6.**wskazówka:**

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750**, wielk. **0,6** z grotem nr **674252**, wielk. **6IP**.

Opis techniczny

Długość wysięgu L_1	20 mm
śruby mocujące	219828 (6IP; 0,6 Nm)
Ø chwytu D_s , h6	10 mm
długość całkowita L_{ges}	80 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	SC.. 05T104
maksymalna Ø sfazowania $D_{maks.}$	8,5 mm
Liczba ostrzy Z	1
Ø D	2 mm
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Kąt sfazowania w ruchu powrotnym	45 stopni
Kąt ustawienia κ	45 stopni

chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frez do fazowania

Aksesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 0,6 Nm	211750 0,6
zestaw śrub do płytek skrawających10 -elem.	219828
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 6IP	674252 6IP