

Garant**Frezy 45° do fazowania, chwyt Weldon, Ø D: 8mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	216100 8
GTIN	4045197133458
Klasa artykułu	210

Opis

wskazówka:

Stosować wkrętki dynamometryczne GARANT TQ nr **21 1750, wielk. 3,8** z grotem nr **67 4252 wielk. 15IP**.

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	80 mm
śruby mocujące	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Długość wysięgu L_1	17 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	SD.. 090308
maksymalna \varnothing sfazowania $D_{maks.}$	20,2 mm
\varnothing chwytu D_s h6	16 mm
Liczba ostrzy Z	1
\varnothing D	8 mm
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Kąt sfazowania w ruchu powrotnym	45 stopni
Kąt ustawienia κ	45 stopni
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard

Rodzaj produktu

Frez do fazowania

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających10 -elem.

219804

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe
nastawiony moment obrotowy 3,8 Nm

211750 3,8

zestaw śrub do płytek skrawających10 -elem.

219805

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-
Plus® 15IP

674252 15IP