

Garant**APMT 100305 TR, HB735, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215882 UNI
GTIN	4045197601964
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Płytki o bardzo dodatniej geometrii i śrubowych krawędziach ostrzy.

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne obowiązują dla frezów nr 215800, 215803, 215850, 215853 i 215870.

Dla $a_e = 0,3 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 4,8 \text{ mm}$.

grubość płyty: 3,5 mm

promień naroża: 0,5 mm

Opis techniczny

typ	UNI
promień naroża	0,5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 100305 TR
Gatunek	HB735
Materiał ostrza	HM

grubość płyty	3,5 mm
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	330 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	255 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	205 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	175 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	220 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	155 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	50 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		