

# Yale

## Podwozie i transporter, typ LF kółka stałe, nośność: 6 t



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	086007 6
GTIN	4025092163866
Klasa artykułu	08Y

### Opis

#### Wykonanie:

Bezobsługowe części podwozia do transportu średnio ciężkich ładunków. Kółka nylonowe odporne na ścieranie z przeciwpoślizgową okładziną gumową mogą być stosowane pojedynczo albo w układzie.

wykonanie z dwoma obudowanymi łożyskami kulkowymi w każdym kółku stałym.

oznaczenie producenta: LF-6

wysokość: 100 mm

długość: 415 mm

szerokość: 210 mm

masa: 12 kg

### Opis techniczny

nośność	6 t
Ø koła	85 mm
długość	415 mm
Liczba kół	6
Szerokość koła	85 mm
oznaczenie producenta	LF-6
szerokość	210 mm
wysokość	100 mm

masa

12 kg