

**HOLEX****Głowice frezar. do płaszcz. 45°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 100/6mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	214202 100/6
GTIN	4067263002024
Klasa artykułu	220

## Opis

**Wykonanie:**

bez chłodzenia wewnętrznego.

**wskazówka:**

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, rozm. 5,7, z grotem nr 674252, rozm. 20IP.

## Opis techniczny

pasująca wymienna płytką skrawającą	SE.. 1204..
Ø ostrzy D <sub>c</sub>	100 mm
Liczba ostrzy Z	6
długość całkowita L <sub>ges</sub>	50 mm
maksymalna Ø zewn. D <sub>maks.</sub>	113 mm
Ø otworu uchwytu	32 mm
śruby mocujące	219848 (20IP; 5,7 Nm)

wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	45 stopni
Podziałka ostrzy	nierówne
Strategia skrawania	MTC
norma	norma zakładowa
Rodzaj produktu	Głowice frezarskie do płaszczyzn

---

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających10 -elem.	219848
---	--------