

HOLEX**Głowice frezar. do płaszcz. 45°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 63/5mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	214202 63/5
GTIN	4067263001904
Klasa artykułu	220

Opis

Wykonanie:

bez chłodzenia wewnętrznego.

wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, rozm. 5,7, z grotem nr 674252, rozm. 20IP.

Opis techniczny

Ø otworu uchwytu	22 mm
Liczba ostrzy Z	5
pasująca wymienna płytki skrawająca	SE.. 1204..
Ø ostrzy D _c	63 mm
długość całkowita L _{ges}	48 mm
maksymalna Ø zewn. D _{maks.}	76 mm
śruby mocujące	219848 (20IP; 5,7 Nm)

wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	45 stopni
Podziałka ostrzy	nierówne
Strategia skrawania	MTC
norma	norma zakładowa
Rodzaj produktu	Głowice frezarskie do płaszczyzn

Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających10 -elem.	219848
---	--------