

**Klucze oczkowe jednostronne z grzechotką całkowicie izolowane, rozwartość klucza: 10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614833 10
GTIN	4067263001959
Klasa artykułu	62A

Opis techniczny

rozwartość klucza	10 mm
funkcja grzechotki	tak
Wysokość główki h	12,2 mm
Ø pierścienia D	25,9 mm
długość klucza L	135 mm
norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	z tworzywa sztucznego, izolowane
pierścień odsadzony	nie
Rodzaj produktu	Klucze do śrub