

**Klucze oczkowe jednostronne z grzechotką całkowicie izolowane, rozwartość klucza: 24mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614833 24
GTIN	4067263040712
Klasa artykułu	62A

Opis techniczny

rozwartość klucza	24 mm
funkcja grzechotki	tak
Wysokość główki h	20,3 mm
Ø pierścienia D	52,7 mm
długość klucza L	260 mm
norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	z tworzywa sztucznego, izolowane
pierścień odsadzony	nie
Rodzaj produktu	Klucze do śrub